



핸드 레버 밸브 VHER-BH-M04C-G12-UD

Part Number: 538197

FESTO

플라스틱 재질 핸드레버 세팅 위치 감지 포함, 4/3-way 밸브 기능
초기상태 닫힘, 3 레버 세팅상에서 록킹 가능, 포트 방향 아래쪽.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	4/3 닫힘
액츄에이터 형태	수동
표준 공칭 유량	4,300 l/min
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
디자인 구조	로터리 슬라이드 밸브
공칭 사이즈	12 mm
배기 기능	유량 조절 가능
액츄에이터 자물쇠	액세서리 포함, 잠금 가능
씰링 원리	견고
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 가능
중복에서 자유	예
스위칭 상태 표시기	액세서리 포함
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-20 ... 80 °C
구동 토크	5 Nm
제품 중량	740 g
마운팅 형태	옵션 전면 패널 설치 관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
공압 연결구, 포트 3	G1/2
공압 연결구, 포트 4	G1/2
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 PWIS 물질 함유
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트