



유량 센서 SFEV-R1000-L-2PD-K1

Part Number: 538555

FESTO

SFET-F 및 SFET-R 유량 변환기용 개별 디스플레이



자료 시트

특징	값
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	PWIS 물질 함유
주변 온도	0 ... 50 °C
스위치 출력	2xPNP
스위칭 기능	윈도우 비교기 문턱값 비교기
스위칭 부품 기능	초기상태 닫힘 접점 초기상태 열림 접점
아날로그 출력	1 - 5 V
부하 저항	50 kOhm
표시 범위	-10 ... 10 l/min
작동 전압 범위 DC	12 ... 24 V
전기 연결	케이블
케이블 길이	1 m
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC
마운팅 형태	마운팅 브라켓 포함
제품 중량	70 g
하우징에 대한 재질 정보	PA
표시 형태	31-위치 문자 숫자식
보호 등급	IP40
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통