


입/출력 모듈 CP-E08-M8-CL

Part Number: 538788
단종 예정 제품

8 입력 포함

FESTO



자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC 마크	KC-EMV
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
ATEX 카테고리 먼지	II 3D
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex ec IIC T6 Gc X
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
방폭 주변 온도	-5°C <= Ta <= +50°C