


무동력 가이드 축 FDG-40- -ZR-RF

Part Number: 538792

FESTO



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	40
행정거리	1 ... 5,000 mm
행정거리 보류	136 mm
조립 위치	어디든
가이드	롤러 가이드
디자인 구조	가이드
최대 가속	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
최대 속도	$\leq 10 \text{ m/s}$
주변 온도	0 ... 60 °C
2차 단면 관성모멘트 I_x	2,479E+03 mm ⁴
2차 단면 관성모멘트 I_y	946.3E+03 mm ⁴
최대 힘 F_y	300 N
최대 힘 F_z	300 N
최대 토크 M_x	18 Nm
치환력	5 ... 35 N
10 mm 행정거리 당 추가 중량	59.1 g
마운팅 형태	액세서리 포함
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
커버 캡 소재	PA
가이드 레일 소재	강철
가이드 컴포넌트 소재	강철
하우징 소재	알루미늄 아노다이징