



근접 센서 SME-8-ZS-230V-K5,0Q-OE

Part Number(&P): 538817

FESTO

전기형, 리드 접점형, 2-선 연결, 8 mm 센서 슬롯을 갖춘 드라이브
유니트용, 케이블 포함.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 디자인 | T-슬롯용 |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응 |
| 재질 사항 | 동성분 및 PTFE 제거형 |
| 측정 원리 | 리드 자석 |
| 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 스위치 출력 | 접점 포함, 양극 |
| 스위칭 부품 기능 | 초기상태 열림 접점 |
| 스위칭 값의 반복정확도 | +/- 0,1 mm |
| 스위치-On 시간 | <= 2 ms |
| 스위치-Off 시간 | <= 0.1 ms |
| 최대 스위칭 주기 | 50 Hz |
| 최대 출력 전류 | 120 mA |
| 최대 접촉 비율 AC | 10 VA |
| 최대 접촉 비율 DC | 10 W |
| 전압 강하 | <= 4 V |
| 잉여 전류 | 0 mA |
| 회로 단락 보호 | 아니오 |
| 과부하 저항 용량 | 사용 불가 |
| 작동 전압 범위 AC | 5 ... 250 V |
| 작동 전압 범위 DC | 5 ... 250 V |
| 극성 보호 | 아니오 |
| 전기 연결 | 2-심 케이블 |
| 커넥터 배출 방향 | 반경방향 |
| 케이블 길이 | 5 m |
| 케이블 피복에 대한 재질 정보 | TPE-U(PU) |
| 마운팅 형태 | T-슬롯에 취부 슬롯에 삽입가능 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 제품 중량 | 51 g |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 에폭시 수지 PC PET 고합금 강철, 부식방지 |
| 작동 상태 표시 | 황색 LED |
| 주변 온도 | -5 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP65 IP67 |
| 절연 전압 | 250 V |
| 서지 강도 | 4 kV |