


근접 센서 SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

Part Number(&P): 538990

FESTO

전기형, 리드 접점형, 8 mm 센서 슬롯을 갖춘 드라이브 유니트용,
마운팅 키트 미포함, 케이블형, 열저항성 버전.
개별 마운팅 키트 SMB-8E (Pt.No. 178230) 필요.



자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 DC	5 ... 250 V
작동 전압 범위 AC	5 ... 250 V
스위치 출력	접점 포함, 양극
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
최대 출력 전류	120 mA
케이블 길이	2.5 m
전기 연결	2-심 케이블
부식 방지 등급 KBK	4
디자인	T-슬롯용
회로 단락 보호	아니오
측정 원리	리드 자석
극성 보호	아니오
작동 상태 표시	황색 LED
스위치-Off 시간	<= 0.1 ms
스위치-On 시간	<= 0.5 ms
최대 접촉 비율 AC	10 VA
최대 접촉 비율 DC	10 W
잉여 전류	0 mA
전압 강하	4 V
과부하 저항 용량	사용 불가
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-20 ... 120 °C -20 ... 120 °C
조임 토크	0.5 Nm
제품 중량	44.3 g
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,1 mm
콘넥터 배출 방향	반경방향
마운팅 형태	액세서리 포함 상부에서 슬롯으로 삽입가능
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
하우징에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-O