


# 모터 케이블 NEBM-M23G8-E-5-Q9N-LE8-1

Part Number: 5391141  
단종 예정 제품

CMMT-AS와 EMMS-AS-70/100/140용

FESTO



## 자료 시트

| 특징   | 값  |
|--|--|
| 표준에 따름                                       | EN 61984   |
| 케이블 식별                                       | 명판 라벨 홀더 제외  |
| 제품 중량  | 1,200 g  |
| 전기 연결 1, 기능                                  | 필드 장치 축  |
| 전기 연결 1, 설계                                  | 원형   |
| 전기 연결 1, 연결 타입                               | 플러그 소켓   |
| 전기 연결 1, 케이블 인출구                             | 일자형  |
| 전기 연결 1, 연결 기술                               | M23x1  |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수                             | 8  |
| 전기 연결 1, 점유 핀/와이어                            | 8  |
| 전기 연결 2, 기능                                  | 컨트롤러 축   |
| 전기 연결 2, 연결 타입                               | 케이블  |
| 전기 연결 2, 연결 기술                               | 끝단 납선 케이블  |
| 전기 연결 2, 핀/와이어 수                             | 8  |
| 전기 연결 2, 점유 핀/와이어                            | 8  |
| 작동 전압 범위 DC                                  | 0 ... 630 V  |
| 작동 전압 범위 DC에 관한 참고 사항                        | 0.5 mm <sup>2</sup> 일 때 0 - 300 V                                      |
| 작동 전압 범위 AC                                  | 0 ... 630 V  |
| 작동 전압 범위 AC에 관한 참고 사항                        | 0.5 mm <sup>2</sup> 일 때 0 - 300 V                                      |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하                           | 16 A   |
| 40°C일 때 허용 전류 부하에 관한 참고 사항                   | 0.5 mm <sup>2</sup> 일 때 8 A  |
| 서지 강도  | 4 kV   |
| 서지 저항에 관한 참고 사항                              | 0.5 mm <sup>2</sup> 일 때 2.5 kV   |
| 케이블 길이                                       | 5 m  |
| 케이블 특성                                       | 체인 링크 트렁크에 적합  |
| 굽힘 반경, 고정식 케이블 설치                            | >= 60 mm   |
| 굽힘 반경, 유연한 케이블 설치                            | >= 120 mm  |
| 케이블 직경                                       | 12 mm  |
| 케이블 구조                                       | 4x1,5+2x(2x0,5)<br>차폐  |
| 공칭 도선 단면적                                    | 0.5 mm <sup>2</sup><br>1.5 mm <sup>2</sup>                             |
| 배선 끝단  | DIN 46228-A..-10에 케이블 엔드 슬리브<br>DIN 46228-E..-10에 케이블 엔드 슬리브           |
| 보호 등급  | IP65   |
| 보호 등급에 관한 참고 사항                              | 조립된 조건   |
| 주변 온도  | -50 ... 90 °C  |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도                        | -40 ... 90 °C  |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조)         | EU 저전압 가이드라인에 대응<br>EU-RoHS-RL 지침                                      |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| 재질 사항  | RoHS 에 승인  |
| 오염 등급  | 3  |
| 케이블 피복 소재                                    | TPE-U(PUR)   |
| 케이블 피복 색상                                    | 오렌지색   |