



필터 소음기 LFU-1/4

Part Number: 539132

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	G1/4
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	1 µm
응축수 배수기	수동 회전
작동 압력 MPa	0 ... 1.6 MPa
작동 압력	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
대기로의 유량	>= 4,000 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
노이즈 감소	40 dB 까지 감소
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
음향 압력 레벨	78 dB(A)
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	190 g
공압 연결구	G1/4
하우징 소재	PP