


# 회전 분배기 GF-1/2-1/4

Part Number: 539292

FESTO

단일 회전 분배기, 1 개 입력 - 4 개 출력.  
작동력은 시작 높이에 따름.



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	15 mm
조립 위치	어디든
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
표준 유량 1-2.1 (6->0)	4,050 l/min
표준 유량 1-2.X 열림 (6->0)	14,130 l/min
최대 속도	2,500 1/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
작동 및 파일럿 매체 확인	Use 5 µm filter when operating with water 윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 용력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
최대 죄임 토크	8 Nm
공칭 조임 토크	4.25 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인