



근접 센서 SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M5D

Part Number(&P): 539495

FESTO

전기적, 무접점, PNP, 드라이브 센서 슬롯 타입 10 포함, M5 플러그로 위부분에서부터 조립.



자료 시트

특징	값
디자인	원형 슬롯용
표준에 기반	DIN EN 60947-5-2
인증	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
측정된 변수	위치
측정 원리	자석 저항
주변 온도	-20 ... 60 °C
스위치 출력	PNP/NPN
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,1 mm
스위치-On 시간	0.5 ms
스위치-Off 시간	0.5 ms
최대 출력 전류	200 mA
최대 접촉 비율 DC	6 W
전압 강하	2 V
유도 보호 회로	내장형
잉여 전류	0.01 mA
회로 단락 보호	예
과부하 저항 용량	가능
작동 전압 범위 DC	5 ... 30 V
잉여 리플	10 %
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	플러그 포함 케이블 M5x0,5
컨넥터 배출 방향	축
크림프 콘넥터용 재질 정보	황동 금 도금
케이블 길이	0.3 m
케이블 피복 색상	회색
케이블 형태	LifY11Y
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR
재질 정보, 절연 슬리브	PVC
최소 케이블 휨 반경	24 mm
마운팅 형태	원형 슬롯에 취부
조임 토크	0.4 Nm
조립 위치	어디든
제품 중량	5 g
하우징 색상	흑색
하우징에 대한 재질 정보	PA
작동 상태 표시	황색 LED
주변 온도	-5 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IP67