


연결 케이블 NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Part Number: 539508

FESTO

근접 센서용, 포지션 트랜스미터, 압력 스위치, 유량 센서, 광 및 유도형 센서.



자료 시트

특징	값
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
작동 전압 범위 AC	30 V
작동 전압 범위 DC	30 V
허용 가능 전류 부하	1.7 A
오염 등급	3
보호 등급	IP65 IP67
최대 죄임 토크, 플러그 소켓	0.3 Nm
최소 케이블 휨 반경	30 mm
배선 끝단	배선 끝단 이음관
전기 연결	일자형 소켓 / 케이블 M5x0.5 / 개방 끝단 4-pole / 3-선
케이블 구조	3x0,14
케이블 직경	2.9 mm
케이블 길이	5 m
케이블 형태	LifY11Y
공칭 도선 단면적	0.14 mm ²
마운팅 형태	널링 너트 포함 슬리브 너트 포함
색상, 배선	청색 갈색 흑색
하우징 색상	흑색
케이블 피복 색상	회색
잠금 너트에 대한 재질 정보	황동 니켈 도금
하우징에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
크림프 콘넥터용 재질 정보	황동 금 도금