



# 압력 조절기 LR-1/8-DB-7-MINI

Part Number: 539681

FESTO

직접 제어되는 조절기, 작업 압력 7 bar 까지, 압력 게이지 포함.



## 자료 시트

| 특징               | 값  |
|------------------|--|
| 사이즈              | MINI   |
| 폭                | 44 mm  |
| 시리즈              | DB   |
| 액츄에이터 자물쇠        | 잠금 장치 포함 회전 손잡이                                  |
| 조립 위치            | 어디든  |
| 디자인 구조           | 게이지 포함 압력 조절기                                    |
| 컨트롤러 기능          | 이차 배기 포함<br>복귀 유로 포함                             |
| 압력 게이지           | 압력 게이지 포함  |
| 작동 압력            | 1.5 ... 10 bar                                   |
| 압력 조절 범위         | 0.5 ... 7 bar                                    |
| 최대 압력 Hysteresis | 0.5 bar  |
| 표준 공칭 유량         | >= 800 l/min                                     |
| 작동 매체            | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [---]                      |
| 부식 방지 등급 KBK     | 1  |
| 매체 온도            | -5 ... 50 °C                                     |
| 주변 온도            | -5 ... 50 °C                                     |
| 제품 중량            | 150 g  |
| 마운팅 형태           | 옵션<br>전면 패널 설치<br>라인 설치<br>관통 홀 포함<br>마운팅 브라켓 포함 |
| 압력 게이지 연결        | G1/8   |
| 공압 연결구, 포트 1     | G1/8   |
| 공압 연결구, 포트 2     | G1/8   |
| 재질 사항            | RoHS 에 승인  |
| 씰에 대한 재질 정보      | NBR  |
| 재질 정보, 회전 손잡이    | POM  |
| 하우징에 대한 재질 정보    | PA-강화  |