


소켓 MSSD-F-M16

Part Number: 539710

FESTO

솔레노이드 코일 및 밸브, 표준 산업 포트 패턴.



자료 시트

특징	값
연결 주기	50
케이블 연결단자	각형
케이블 연결단자 참고사항	180° 회전 가능
제품 중량	35 g
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 연결 기술	산업 표준에 따른 플러그 패턴 B타입, 11mm
전기 연결 1, 핀/와이어 수	3
전기 연결 1, 마운팅 타입	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
전기 연결 2, 연결 기술	볼트 체결 단자
작동 전압 범위 DC	0 ... 250 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	6 A
서지 강도	2 kV
보호 접지 연결	가능
케이블 패킹 연결	M16x1,5
케이블 직경	6 ... 8 mm
공칭 도선 단면적	<= 0.75 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	PA-강화
하우징 색상	흑색
씰 소재	HNBR