

소켓 MSSD-V-M16

Part Number: 539713

FESTO

솔레노이드 코일 및 밸브용, DIN EN 175 301, 타입 B 대응 포트 패턴.



자료 시트

특징	값
연결 주기	50
마운팅 형태	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
제품 중량	35 g
전기 연결	3-핀 플러그 소켓, 각형 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 B타입 DIN EN 175301-803에 따른 입방형 디자인
케이블 패킹 연결	M16
허용 가능 케이블 직경	6 ... 8 mm
종단 단면	0.75 mm ²
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따른
주변 온도	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA-강화
실 소재	HNBR