


서보 모터 MTR-AC-40-3S-AB

Part Number(&P): 540300

FESTO

Without gear unit/with brake.



자료 시트

특징	값
축 위치 센서	리졸버
온도 모니터링	PTC 레지스터
최대 속도	10,400 1/min
공칭 회전 속도	6,000 1/min
브레이크에 대한 동작 전압 DC	24 V
연속 개-회로 전류	0.78 A
절연 보호 등급	F
전력 소모, 브레이크	6 W
모터 상수	0.344 Nm/A
공칭 모터 전력	150 W
공칭 전압 DC	325 V
공칭 모터 전류	0.7 A
첨두 전류	3.3 A
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
보관 온도	-10 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 90 %
보호 등급	IP54
주변 온도	-40 ... 40 °C
인증	c UL us - Recognized (OL)
전원 차단시 전체 관성 질량 모멘트	0.055 kgcm ²
브레이크 유지 토크	0.4 Nm
브레이크의 관성 질량 모멘트	0.01 kgcm ²
축의 관성 질량 모멘트	0.045 kgcm ²
공칭 토크	0.24 Nm
첨두 토크	1 Nm
정지 토크	0.27 Nm
허용 가능 축 방향 샤프트 부하	12 N
허용 가능 반경 방향 샤프트 부하	82 N
제품 중량	735 g
전기 콘넥터 시스템	플러그