



# 필드버스 어댑터 FBA-CO-SUB-9-M12

Part Number: 540324

FESTO

CANopen 또는 Device Net에 연결용.



## 자료 시트

| 특징                | 값                                  |
|-------------------|------------------------------------|
| 프로토콜              | CANopen<br>DeviceNet               |
| 전기 연결 1, 기능       | 필드 장치 측                            |
| 전기 연결 1, 설계       | 각도                                 |
| 전기 연결 1, 연결 타입    | 플러그 소켓                             |
| 전기 연결 1, 케이블 인출구  | 일자형                                |
| 전기 연결 1, 연결 기술    | Sub-D                              |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수  | 9                                  |
| 전기 연결 1, 점유 핀/와이어 | 6                                  |
| 전기 연결 1, 마운팅 타입   | 2x 나사 4-40 UNC-2A                  |
| 전기 연결 2, 기능       | 컨트롤러 측                             |
| 전기 연결 2, 설계       | 원형                                 |
| 전기 연결 2, 연결 타입    | 플러그                                |
| 전기 연결 2, 케이블 인출구  | 일자형                                |
| 전기 연결 2, 연결 기술    | M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded |
| 전기 연결 2, 핀/와이어 수  | 5                                  |
| 전기 연결 2, 점유 핀/와이어 | 5                                  |
| 공칭 동작 전압 DC       | 24 V                               |
| 케이블 길이            | 0.1 m                              |
| 케이블 직경            | 6.3 mm                             |
| 케이블 구조            | 4x0,34<br>차폐                       |
| 공칭 도선 단면적         | 0.34 mm <sup>2</sup>               |
| 보호 등급             | IP67                               |
| 보호 등급에 관한 참고 사항   | 조립된 조건                             |
| 주변 온도             | -5 ... 50 °C                       |
| PWIS conformity   | VDMA24364 zone III                 |
| 재질 사항             | RoHS 에 승인                          |
| 부식 방지 등급 KBK      | 0 - 부식 응력 없음                       |
| 케이블 피복 소재         | TPE-U(PUR)                         |