



충격 완충기 YSRW-DGC-32-GF

Part Number: 540350

FESTO

선형 드라이브 DGC-G용.



자료 시트

특징	값
사이즈	32
쿠션	자체-조절 소프트 특성
조립 위치	어디든
위치 감지	없음
최대 충격 속도	3 m/s
작동 모드	단동 푸쉬 동작
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
마운팅 형태	잠금 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
피스톤 로드 소재	고합금 강철