



근접 센서 SMT-C1-PS-24V-K2,5-OE

Part Number(&P): 540431

FESTO

외부 위치 감지용, 센서 레일 포함 CDN 실린더.



자료 시트

특징	값
디자인	블록 디자인
표준에 기반	EN 60947-5-2
인증	C-Tick
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	Cable halogen-free 동성분 및 PTFE 제거형
측정된 변수	위치
측정 원리	자석 유도
측정 방법	절대형
주변 온도	-20 ... 70 °C
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
히스테리시스	≤ 2 mm
스위치-On 시간	≤ 0.5 ms
스위치-Off 시간	≤ 0.5 ms
최대 출력 전류	200 mA
최대 접촉 비율 DC	6 W
전압 강하	< 1.8 V
유도 보호 회로	MZ-, MY-, ME 코일에 적합
잉여 전류	< 0.1 mA
회로 단락 보호	펄스
과부하 저항 용량	가능
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
잉여 리플	10 %
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	3-심 케이블
콘넥터 배출 방향	축
케이블 길이	2.5 m
케이블 피복 색상	회색
케이블 형태	Lif12Y33Y
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-O
배선 끝단	배선 끝단 이음관
마운팅 형태	클램프
조임 토크	1.2 Nm
조립 위치	어디든
제품 중량	60 g
하우징 색상	흑색
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 PP TPE-U(PU) 고합금 강철, 부식방지
작동 상태 표시	황색 LED
주변 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	IP65 IP67 IEC 60529에 따름