


Start 밸브 MS4N-EM1-1/4

Part Number: 541280

FESTO

수동, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|--|
| 디자인 구조 | 로터리 슬라이드 밸브 |
| 액추에이터 형태 | 수동 |
| 배기 기능 | 유량 조절 불가 |
| 파일럿 형태 | 직접 |
| 밸브 기능 | 3/2 bistable |
| 작동 압력 | 0 ... 14 bar |
| C 값 | 9 l/sbar |
| b 값 | 0.39 |
| 표준 공칭 유량 | 2,200 l/min |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 마운팅 형태 | 라인 설치 액세서리 포함 옵션 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 유량 방향 | 전환 불가 |
| 제품 중량 | 190 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | 1/4 NPT |
| 공압 연결구, 포트 2 | 1/4 NPT |
| 공압 연결구, 포트 3 | 1/4 NPT |
| 씰 소재 | TPE-U(PU) |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |