



압력 증강 밸브 MS12-DE-G-V24

Part Number: 541498

FESTO

천천히 가압 및 감압용 공압 장치



자료 시트

특징	값
배기 기능	유량 조절 가능
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠 누름
디자인 구조	피스톤 시트
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
밸브 기능	2/2
스위칭 상태 표시기	액세서리 포함
작동 압력	3 ... 16 bar
표준 공칭 유량	25,000 ... 42,000 l/min
정격 사용 시간	100 %
특성 코일 자료	24 V DC: 8.4 W 42V AC: 50Hz, 픽업 전력 14.0VA, 홀딩 전력 10.0VA 42V AC: 60Hz, 픽업 전력 12.0VA, 홀딩 전력 7.0VA
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-::-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	3,800 g
전기 연결	DIN EN 175301-803에 따름 입방형 디자인
신호 상태 표시	액세서리 포함
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	매니폴드 모듈
공압 연결구, 포트 2	매니폴드 모듈
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트