


# 솔레노이드 코일 VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Part Number: 541666

FESTO

Cable with insulating conduit connection, 120 V AC/60 Hz and  
110 V AC/50-60 Hz



## 자료 시트

특징	값
특성 코일 자료	110 V AC: 50 Hz, 픽업 전력 12.5 VA, 홀딩 전력 7.5 VA 120V AC: 60Hz, 픽업 전력 11.5VA, 홀딩 전력 6.5VA
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
EU 국가외 폭발 방지 인증	NEC 500 Class I, Div. 1
부식 방지 등급 KBK	1
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 60 °C
케이블 길이	0.5 m
재질 사항	RoHS 에 승인