

# Heavy-duty 배관 PAN-R-16X3-SI

Part Number: 541679

FESTO

20 bar 까지 고압용 표준 외경. 호스, 고온 및 기계적 외력에 견딤.



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	16 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	73 mm
내부 직경	10 mm
최소 휨 반경	42 mm
튜브 특성	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3.5 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 507.5 psi
인증	TÜV
인증서 발행 부서	B 013277 0506 00
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 ... 80 °C
길이에 따른 제품 중량	0.1262 kg/m
공압 연결구	외부 직경 16 mm의 푸쉬인 커넥터용
색상	은색
지주 경도	D 62 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-A