


분기 모듈 MS12N-FRM-G

Part Number: 541682

FESTO

논-리턴 기능 미포함 압축공기 분배.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------------|------------------------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 분기 모듈 |
| 작동 압력 | 0 ... 20 bar |
| 표준 공칭 유량 유량 방향 1->2 | 25,000 ... 42,000 l/min |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [-::-] |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도 | -10 ... 60 °C |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 3,000 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | 매니폴드 모듈 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 매니폴드 모듈 |
| 공압 연결구, 포트 3 | 2 NPT |
| 공압 연결구, 포트 4 | 1 NPT |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |