


정밀 유량조절 밸브 GRPO-70-1/8-AL

Part Number: 542024

FESTO

유량의 정밀 조절용으로 사용.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
액츄에이터 형태	수동
조절 부품	스케일 포함 회전 놀
마운팅 형태	서브-베이스 상
정방향 표준 공칭 유량	40.7 l/min
작동 압력	0 ... 8 bar
주변 온도	-10 ... 50 °C
하우징 소재	PA-강화
조립 위치	어디든
2 에서 1 로의 작동 압력	0 ... 0.5 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	19 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
작동 매체	ISO8573-1:2010 [5:4:3] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	110 g
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR PVC
나사 소재	강철