


AS-i 모듈 ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

Part Number: 542125

FESTO

4센서 및 3 액츄에이터 연결 가능, M12 연결형.



자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC 마크	KC-EMV
인증	c UL us - Listed (OL)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
ATEX 카테고리 먼지	II 3D
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex ec IIC T4 Gc X
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
방폭 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C