


연결 케이블 NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Part Number: 542129

FESTO

근접 센서용, 포지션 트랜스미터, 압력 스위치, 유량 센서, 광 및 유도형 센서.



자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101
조립 위치	어디든
케이블 특성	표준
스위칭 상태 표시기	아니오
허용 가능 전류 부하	4 A
보호 등급	IP65 IP67
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
주변 온도	-5 ... 70 °C
최대 조임 토크	M12x1에서 0.6 Nm
최소 케이블 휨 반경	52 mm
제품 중량	26 g
전기 연결 1	일자형 소켓, M12x1, 5-핀, A-코드
전기 연결 2	일자형 플러그, M12x1, 4-핀, A-코드
케이블 구조	4x0,34
케이블 직경	5.2 mm
케이블 길이	0.15 m
공칭 도선 단면적	0.34 mm ²
보호 접지 연결	사용 불가
마운팅 형태	나사산 플러그 포함 슬리브 너트 포함
하우징 색상	흑색
케이블 피복 색상	회색
잠금 너트에 대한 재질 정보	아연 다이캐스트
씰에 대한 재질 정보	FPM
하우징에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC
볼트 재질 자료	아연 다이캐스트
크림프 콘넥터용 재질 정보	금 도금 소켓 구리 합금 플러그, 금도금