



수직 압력 차단 플레이트 VABF-S4-2-L1D1-C

Part Number: 542884

FESTO

밸브 터미널 VTSA 및 VTSA-F용, 15407-2 표준 포트 패턴, 매니폴드 서브-베이스 및 밸브 사이 마운팅용, 터미널의 공급 압력 차단. 터미널의 압력을 차단하지 않고도 밸브를 분해하는 것이 가능합니다.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|---|
| 폭 | 18 mm |
| 표준에 기반 | ISO 15407-2 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 압력 MPa | 1 MPa |
| 작동 압력 | 10 bar |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU 저전압 가이드라인에 대응 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보호 등급 | IP65 NEMA 4 |
| 파일럿 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 209 g |
| 수직 적재식 마운팅 방식 | 매니폴드 블록상 개별 서브베이스 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |