


선형 갠트리 DHSL-2DGC25-HMP20

Part Number(&P): 542999

FESTO

무동 가이드축 포함 로드리스 드라이브 및 모듈형 핸들링 축,
다이내믹함,
정밀함, 견고함, Festo 회전 및 그립퍼 제품군 인터페이스 정의.
마운팅 키트나 완전 조립 및 설치로서 주문.
위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

특징	값
조립	1축 선형 갠트리 3.0
유효부하	0 ... 6 kg
드라이브 유닛, Z 축	HMP-20
드라이브 시스템, Z 축	공압 스프링 복귀
중간 위치, Z 축	x1
행정거리, Z 축	0 ... 400 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,02 mm
드라이브 유닛, Y 축	2x DGC-25
드라이브 시스템, Y 축	공압 스프링 복귀
행정거리, Y 축	0 ... 3,000 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm