


Pick&Place DHSP-HSP16

Part Number(&P): 543048

FESTO

연결링크에 의한 기계적인 가이드, 전동식, 양방향 공압 드라이브, 컴팩트하고 매우 다이나믹함. Festo 회전 및 그립퍼 제품군 인터페이스 정의. 마운팅 키트 나 완전 조립 및 설치로서 주문. 위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

특징	값
조립	Pick&Place 1.0
유효부하	0 ... 1.6 kg
드라이브 시스템, Z 축	공압 스프링 복귀
행정거리, Z 축	20 ... 70 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,01 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,01 mm
드라이브 유닛, Y 축	HSP-16
드라이브 시스템, Y 축	공압 스프링 복귀
행정거리, Y 축	52 ... 170 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,01 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,01 mm