


병렬 키트 EAMM-U-D40-55A

Part Number: 543157

FESTO

전동 드라이브에 적합.
단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
사이즈	40
조립 위치	어디든
최대 속도	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
관성 질량 모멘트	10.016 kgmm ²
무 부하 토크	0.1 Nm
이송 가능 토크	3 Nm
제품 중량	530 g