

플라스틱 배관 PEN-4X0,75-NT

Part Number: 543246

FESTO

표준 외경 호스, QS 플러그 커넥터, CN 및 CK 피팅, polyethylene
(식품 산업용으로는 승인안됨).



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|--|
| 외부 직경 | 4 mm |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경 | 20 mm |
| 내부 직경 | 2.7 mm |
| 최소 휨 반경 | 10 mm |
| 튜브 특성 | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| 작동 압력에 주의 | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| 인증 | TÜV |
| 인증서 발행 부서 | B 013277 0506 00 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 클린룸 등급 | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.00643 kg/m |
| 공압 연결구 | 외부 직경 4 mm의 푸쉬인 커넥터용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 3mm용 바브드 커넥터 내경 3mm용 |
| 색상 | 투명 |
| 지주 경도 | D 52 +/-3 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 튜브 소재 | PE |