


콘넥터 KVI-CP-3-SSD

Part Number: 543252

FESTO

제어 캐비닛 관통홀로.



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	외부 (수) 나사산 포함
제품 중량	48 g
전기 연결	5-핀 플러그 소켓 일자형 소켓 / 일자형 플러그 M9 플러그
작동 전압 범위 DC	60 V
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	황동 니켈 도금
씰 소재	NBR
조립 위치	어디든