


전기 모듈 VMPA2-FB-EMS-D2-4

Part Number: 543332

FESTO



자료 시트

특징	값
진단	Condition Monitoring 밸브 코일별 와이어 단선 밸브 단락 저전압, 밸브
최대 밸브 연수	2
솔레노이드 코일의 최대 수량	4
부하 전압에서 고유 전류 소모	3 mA
작동 전압에서 고유 전류 소모	8 mA
솔레노이드 코일 당 공칭 분리 전류	90° 꺾임광
전류 감소 회로 포함 공칭 전류	15 g, 11 ms (half sine)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음 (설치 시)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	20 g
하우징 소재	POM
재질 사항	RoHS 에 승인