


멀티핀 노드 VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Part Number: 543412

FESTO

밸브 터미널 VTSA 및 VTSA-F용.



자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61984
조립 위치	어디든
최대 밸브 연수	복동 솔레노이드 배를 포함 16 단동 솔레노이드 포함 32
최대 여자 전류	6 A
공칭 동작 전압 DC	24 V
서지 강도	1.5 kV
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
오염 등급	3
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	545 g
전기적 연결	멀티핀 플러그
전기 연결	소켓 / 단자대 띠
커버 소재	PA
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트