


멀티핀 노드 VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Part Number: 543415

FESTO

밸브 터미널 VTSA 및 VTSA-F용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|---------------------------------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| 최대 밸브 연수 | 단동 솔레노이드 밸브 포함 16 복동 솔레노이드 밸브 포함 8 |
| 공칭 동작 전압 DC | 24 V |
| 허용 가능 전압 파동 | +/- 10 % |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보호 등급 | IP65 NEMA 4 |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 539 g |
| 전기적 연결 | 멀티핀 플러그 |
| 전기 연결 | 19-pin 플러그 CNOMO E03.62.530.N |
| 커버 소재 | PA |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |