


공압 인터페이스 VABA-S6-1-X1

Part Number: 543416

FESTO

밸브 터미널 VTSA 및 VTSA-F용, 터미널에서 병렬 연결과 CPX에서 시리얼 연결 사이에서 어댑터로서 기능.



자료 시트

특징	값
밸브 터미널 인터페이스	Type 44, VTSA
진단	저전압, 밸브
최대 밸브 연수	복동 솔레노이드 배를 포함 16 단동 솔레노이드 포함 32
LED 표시	1 그룹 진단 밸브에서의 채널 상태
파라미터 설정	채널별 페일세이프 모드 채널별 강제 채널별 아이들 모드 모듈 모니터링
보호 (단락)	모듈당 내부 전자 퓨즈 보호
작동 전압 범위 DC	21.6 ... 26.4 V
작동 전압에서 고유 전류 소모량	일반적으로 15 mA (전기 제품을 위한 공급 전원) 일반적으로 50 mA (밸브를 위한 저전압 공급)
채널당 최대 전원 공급	0,2 A
모듈당 최대 합성 전류	4 A
공칭 동작 전압 DC	24 V
전기적 절연 채널? 내부 버스	밸브 출력당 내부 전자 퓨즈 보호
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	590 g
전기적 연결	필드버스
전기 연결	CPX 통해
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	PA
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트