


# 압력 게이지 PAGN-26-16-P10

Part Number: 543487

FESTO

표시 단위 bar 및 psi.



## 자료 시트

| 특징                 | 값                              |
|--------------------|--------------------------------|
| 표시 범위 [bar]        | 0 ... 16 bar                   |
| Display range      | 0 ... 232 psi                  |
| 압력 게이지의 공칭 사이즈     | 26                             |
| 디자인 구조             | 부르동관 압력 게이지                    |
| 마운팅 형태             | 라인 설치                          |
| 작동 매체              | 가스 주입<br>Neutral fluids        |
| 작동 압력 MPa          | 0 ... 1.6 MPa                  |
| 작동 압력              | 0 ... 16 bar                   |
| Operating pressure | 0 ... 232 psi                  |
| 교체 부하 계수           | 0.66                           |
| 측정 정확도 등급          | 4                              |
| 보호 등급              | IP43<br>NEMA 4                 |
| 매체 온도              | -20 ... 60 °C                  |
| 주변 온도              | -20 ... 60 °C                  |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인                      |
| 연결 위치              | 후면 중앙                          |
| 공압 연결구             | 카트리지 10mm                      |
| 매체에 접속되는 재질        | 황동                             |
| 나사산 플러그 소재         | 황동                             |
| 하우징 소재             | PA                             |
| 스크린 소재             | PS                             |
| 하우징 색상             | 흑색                             |
| 제품 중량              | 15 g                           |
| 작동 및 파일럿 매체 확인     | 아세틸렌 없음<br>산소 없음               |
| 눈금                 | 이중 스케일<br>Bar (외부)<br>psi (내부) |