



# 격판 공기 건조기 MS6-LDM1-1/4-P40

Part Number(&P): 543646

FESTO

감소된 압력 이슬점, 금속 바울 포함, 유량 방향: 좌측에서 우측으로  
주의: 장기간 동안 장비를 문제없이 작동할 수 있도록 보장해 주기 위하여, 작동 공기는 반드시 0.01 µm 마이크로-필터로 사전 필터 처리를 해주어야만 합니다 (입방 미터당 잔여 입자 < 0.1 µm, 잉여 오일 용량 < 0.1 mg)!



## 자료 시트

| 특징             | 값  |
|----------------|--|
| 사이즈            | 6  |
| 시리즈            | MS                                       |
| 조립 위치          | 수평 +/- 5                                 |
| 디자인 구조         | 박막 건조기                                   |
| 작동 압력          | 3 ... 12.5 bar                           |
| 표준 공칭 유량       | 400 l/min                                |
| 작동 매체          | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2]            |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 불가능                                |
| 압력 이슬점 감소      | 20 K                                     |
| 부식 방지 등급 KBK   | 2  |
| 보관 온도          | -20 ... 60 °C                            |
| 출력에서 공기 청정 등급  | Compressed air to ISO8573-1:2010 [1:3:2] |
| 매체 온도          | 2 ... 50 °C                              |
| 주변 온도          | 2 ... 50 °C                              |
| 제품 중량          | 1.3 kg                                   |
| 마운팅 형태         | 옵션<br>라인 설치<br>액세서리 포함                   |
| 공압 연결구, 포트 1   | G1/4                                     |
| 공압 연결구, 포트 2   | G1/4                                     |
| 재질 사항          | RoHS 에 승인                                |
| 하우징에 대한 재질 정보  | 알루미늄 다이캐스트                               |
| 바울에 대한 재질 정보   | 전조 알루미늄 합금                               |