



# 격판 공기 건조기 MS6N-LDM1-1/2-P40

Part Number: 543662

FESTO

감소된 압력 이슬점, 금속 바울 포함, 유량 방향: 좌측에서 우측으로  
주의: 장기간 동안 장비를 문제없이 작동할 수 있도록 보장해 주기  
위하여, 작동 공기는 반드시 0.01 µm 마이크로-필터로 사전 필터  
처리를 해주어야만 합니다 (입방 미터당 잔여 입자 < 0.1 µm, 잉여  
오일 용량 < 0.1 mg)!



## 자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	박막 건조기
작동 압력	3 ... 12.5 bar
표준 공칭 유량	400 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [1:4:2]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
압력 이슬점 감소	20 K
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
출력에서 공기 청정 등급	ISO8573-1:2010 [1:3:2] 에 준하는 압축 공기
매체 온도	2 ... 50 °C
주변 온도	2 ... 50 °C
제품 중량	1.3 kg
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	1/2 NPT
공압 연결구, 포트 2	1/2 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금