

격판 공기 건조기 LDM1-1/2-D-MAXI-1000

Part Number: 543669


Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

FESTO

건조 청결 압축 공기용.

주의: 장기간 동안 장비를 문제없이 작동할 수 있도록 보장해 주기 위하여, 작동 공기는 반드시 0.01 µm 마이크로-필터로 사전 필터 처리를 해주어야만 합니다 (입방 미터당 잔여 입자 < 0.1 µm, 잉여 오일 용량 < 0.1 mg)!

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.



자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
시리즈	D
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	박막 건조기
작동 압력	3 ... 12.5 bar
표준 공칭 유량	1,000 l/min
작동 매체	DIN ISO 8573-1 에 따른 에어 품질 등급 1:7:1
압력 이슬점 감소	17 K
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
매체 온도	2 ... 50 °C
주변 온도	2 ... 50 °C
제품 중량	2,250 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/2
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금