


콘넥터 블록 CPE10-PRS-1/4-6

Part Number: 543825
Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

FESTO

CPE 밸브용.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------------|-------------------|
| 격자 치수 | 16 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 최대 밸브 연수 | 6 |
| 최대 압력 존 수량 | 2 |
| 버스트 압력 | 5 MPa |
| 파열 압력 | 50 bar |
| Burst pressure | 725 psi |
| 작동 압력 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | -0.9 ... 10 bar |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 용력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 매체 온도 | -5 ... 50 °C |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 최대 죄임 토크, 밸브 마운팅 | 1.2 Nm |
| 제품 중량 | 323 g |
| 인-라인 밸브 매니폴드의 마운팅 타입 | 관통 홀 포함 |
| 밸브에 대한 마운팅 방법 | 내부 (암) 나사산 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/4 |
| 공압 연결구, 포트 3 | G1/4 |
| 공압 연결구, 포트 5 | G1/4 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 매니폴드 소재 | 전조 알루미늄 합금 |