



T-원터치 콘넥터 NEDU-M8D3-M8T4

Part Number: 544391

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
연결 주기	100
작동 전압 범위 AC	32 V
작동 전압 범위 DC	32 V
공칭 작동 전압, AC	32 V
공칭 동작 전압 DC	32 V
허용 가능 전류 부하	2 A
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-25 ... 85 °C
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
최대 죄임 토크	0.3 Nm
제품 중량	9.5 g
전기 연결	EN 60947-5-2에 따름 플러그/소켓 M8x1 / M8x1 4-핀 / 3-핀
마운팅 형태	나사산
하우징 색상	흑색
잠금 너트에 대한 재질 정보	황동 크롬-도금 니켈 도금
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
하우징에 대한 재질 정보	PA
크림프 콘넥터용 재질 정보	황동 금 도금