


진공 효율 밸브 ISV-M4

Part Number: 545996

FESTO

그룹내의 하나 또는 몇 개의 흡착컵이 작업물과의 접촉을 실패했을 때의 진공 유지용.



자료 시트

특징	값
사이즈	M4
Ejector pulse suitability	$\leq 0.8 \text{ MPa}$
이젝터 펄스의 적합성	$\leq 8 \text{ bar}$
조립 위치	어디든
작동 압력 MPa	$-95 \dots 0 \text{ kPa}$
작동 압력	$-0.95 \dots 0 \text{ bar}$
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar , -7.25 psi)	1 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	$-10 \dots 60 \text{ }^\circ\text{C}$
제품 중량	1.5 g
마운팅 형태	나사산
공압 연결구, 포트 1	M4
공압 연결구, 포트 2	M4
필터 소재	소결 청동
하우징 소재	전조 알루미늄 합금