



솔레노이드 밸브 MOFHB-3-3/4-S

Part Number: 546052
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열림, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	39 mm
표준 공칭 유량	5,340 l/min
작동 압력	1 ... 8 bar
디자인 구조	포켓 시트
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	17 mm
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠
파일럿 형태	파일럿
파일럿 압력	2.8 ... 8 bar
Off 스위칭 시간	60 ms
On 스위칭 시간	90 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-5 ... 40 °C
제품 중량	930 g
전기 연결	F 코일을 통해, 반드시 별도 주문
마운팅 형태	옵션 PR 매니폴드 상 관통 홀 포함
파일럿 공압 연결구: 110	G1/4
공압 연결구, 포트 1	G3/4
공압 연결구, 포트 2	G3/4
공압 연결구, 포트 3	G3/4
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 아노다이징