


서브-베이스 VABS-S2-1S-N38-K1

Part Number: 546100

FESTO

ISO5599/-2에 따른 포트 패턴.



자료 시트

특징	값
폭	42 mm
표준에 기반	ISO 5599-2
조립 위치	어디든
파일럿 공압 공급	외부
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
작동 전압 범위 AC	110 V
작동 전압 범위 DC	24 V
서지 강도	4 kV
40°C에서 허용 가능 전류 부하	2 A
오염 등급	3
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4 조립된 조건
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	364 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트