



콤팩트 실린더 ADVU-1/2"-1"-A-P-A

Part Number(&P): 546340

FESTO

근접 센싱용, 수 나사산 피스톤 로드 끝단
피스톤 로드 나사산용 너트 포함됨.
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.
단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

특징	값
행정거리	1 "
피스톤 직경	1/2"
쿠션	P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트
작동 모드	복동
피스톤 로드 끝단	수 나사산
작동 압력	17.4 ... 145 Psi
작동 매체	필터처리 압축공기
부식 방지 등급 KBK	2
주변 온도	-4 ... 176 °F
끝단에서 충격 에너지	0.0516 J
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	11 lbf
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	15 lbf
0 mm 행정거리의 이송 질량	0.282 oz
10 mm 행정거리 당 추가 중량	0.529 oz
0 mm 행정거리 당 기본 중량	3.069 oz
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	0.071 oz
공압 연결구	UNF10-32
작동 압력 [psi]	17.4 ... 145 psi
커버에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
동적 씰에 대한 재질 정보	TPE-U(PU) NBR
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
실린더 몸체에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금