

# 기본 밸브 LF-D-MIDI-A-U



Part Number: 546423

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

나사산 연결 플레이트 미포함. 필터 등급 40 µm, 바울 보호기 및 자동 응축수 배수 포함.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MIDI
시리즈	D
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	원심 분리기 포함 소결 필터
최대 응축수 용량	1.462 oz(l)
바울 보호망	금속 바울 보호망
작동 압력	28 ... 180 Psi
표준 공칭 유량	94.5 cfm
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	14 ... 140 °F
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:8:4] 가스 주입
매체 온도	41 ... 140 °F
주변 온도	41 ... 140 °F
제품 중량	24.5 oz
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 옵션
재질 사항	RoHS 에 승인
필터 소재	PE
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC