



레귤레이터 플레이트 VABF-S3-1-R6C2-C-10

Part Number: 546789

FESTO

밸브 터미널 VDMA-01/02용, 15407-1 표준 포트 패턴, 최대 10 bar.



자료 시트

특징	값
폭	26 mm
표준에 기반	ISO 15407-1
조립 위치	어디든
공압 수직 적재	포트 2 역방향 작동용 압력 조절 플레이트
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함
압력 게이지 선택	가능
압력 조절 범위 Mpa	0.05 ... 0.85 MPa
압력 조절 범위	0.5 ... 8.5 bar
압력 조절 범위 psi	7.25 ... 123.25 psi
입력 압력 1	0.5 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 용력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	305 g
수직 적재식 마운팅 방식	매니폴드 블록상 개별 서브베이스
압력 게이지 연결	유지 클램프 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
제어 판넬 소재	PA
레귤레이터 하우징 소재	알루미늄 다이캐스트