


서브-베이스 VMPA1-AP-4-1-EMM-4

Part Number: 546806

FESTO

밸브 터미널 MPA-S용.



자료 시트

특징	값
폭	42 mm
길이	107.3 mm
격자 치수	10.5 mm
최대 밸브 연수	4
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	3 ... 8 bar
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	210 g
공압 연결구, 포트 2	M7
공압 연결구, 포트 4	M7
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트