



레귤레이터 플레이트 VABF-S1-1-R2C2-C-6

Part Number: 546821

FESTO

밸브 터미널 VTSA용, 5599-1 표준 포트 패턴, 최대 6 bar.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|----------------------------------|
| 폭 | 42 mm |
| 표준에 기반 | ISO 5599-1 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 공압 수직 적재 | 2 포트용 압력 조절기 |
| 컨트롤러 기능 | 출력 압력 일정 이차 배기 포함 |
| 압력 게이지 선택 | 가능 |
| 압력 조절 범위 Mpa | 0.1 ... 0.6 MPa |
| 압력 조절 범위 | 1 ... 6 bar |
| 압력 조절 범위 psi | 14.5 ... 87 psi |
| 입력 압력 1 | 0.5 ... 10 bar |
| 공급 압력 1 Mpa | 0.05 ... 1 MPa |
| 공급 압력 1 psi | 7.25 ... 145 psi |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보호 등급 | IP65 NEMA 4 |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 640 g |
| 수직 적재식 마운팅 방식 | 매니폴드 블록상 개별 서브베이스 |
| 압력 게이지 연결 | 유지 클램프 포함 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 제어 패널 소재 | PA |
| 레귤레이터 하우징 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |